

# Tango

Roulette d'équipements adaptable



 **manner**  
www.manner.fi

Smart Moves on Manner Castors



## Adaptée à différents types d'environnement

Les applications spéciales, souvent exigeantes, sont soumises à des contraintes particulières, même lorsqu'il s'agit de roulettes d'équipements. La roulette d'équipements Tango peut être utilisée dans les environnements nécessitant des fonctions d'inox, de conductivité, amagnétiques, anti-recul ou d'identification à distance par radiofréquences (RFID).

La roulette Tango permet des déplacements sans à-coups et ne nécessite aucun entretien. Elle est en polyamide renforcé fibre de verre. Sa conception parfaite facilite son entretien et lui permet de s'adapter à la plupart des applications. Tango est la solution idéale dans les hôpitaux, les centres de réhabilitation, les cuisines collectives, les restaurants, les boutiques, les bureaux, les équipements publics et les usines.



*Inoxydable*



*Conductrice d'électricité*



*Amagnétique*



*Anti-recul*



*RFID*



## Un grand choix d'options

Les roulettes d'équipements Tangos sont disponibles en trois diamètres : 75 mm, 100 mm et 125 mm. Différents matériaux et niveaux de dureté sont également proposés pour les bandages. Plusieurs solutions de fixation standard sont proposées : tige filetée, platine supérieure rectangulaire, douille expansible. Les raccords des tiges sont disponibles sous forme de produits spéciaux. La structure de la chape permet une fixation facile avec des outils standard.

La roulette Tango est proposée avec différentes options de freinage, qui constituent des fonctions spéciales : le frein à main et le frein double action (1. frein à blocage directionnel, 2. frein à blocage total).



Tige  
filetée

Platine supérieure  
rectangulaire

Douille  
expansible

Tige  
(personnalisée)

Frein double action

Frein à main



## Choisissez votre couleur

Les roulettes Tango sont disponibles en trois coloris standard. Vous pouvez choisir la couleur de la pédale de frein parmi six couleurs standard. Il existe également deux tailles de pédale.

Vous pouvez même créer une combinaison personnalisée de couleurs spécifiques et insérer un logo sur la pédale de frein. Demandez un devis !



*Gris (RAL 7042)*



*Gris clair (RAL 7035)*



*Noir*



Smart Moves on Manner Castors

# Roulette Tango supérieure

Nombreuses solutions de fixation

Montage facile avec des outils standard

Roulements à billes compactés et protégés pour des déplacements stables et sans à-coups

Adaptée à de nombreuses applications et situations

Pédale de frein sécurisée et protectrice

Conception de renommée mondiale : esthétique et facile d'entretien

Grand choix de matériaux pour la bande de roulement



Protection unique contre les blessures aux doigts et la saleté (100 et 125 mm).



Structure en labyrinthe protégeant le roulement à rotule.



Structure conçue pour protéger le roulement de roue.



Film de protection sur la bande (accessoire).



Pédales de frein de petites et grandes tailles.

## Spécifications :

- Diamètres des roues : 75, 100 et 125 mm
- Large gamme de roulettes : roulette pivotante, roulette pivotante avec frein à blocage total, blocage directionnel ou frein double action et roulette fixe (100 mm et 125 mm uniquement)
- Options : frein à main, inoxydable, conductrice d'électricité, amagnétique, anti-recul, identification par radiofréquences (RFID).
- Hauteur : 110 à 168 mm
- Capacité de charge : 70 à 110 kg
- Matériaux de la bande de roulement
  - bandage en caoutchouc thermoplastique (55, 80 et 90 Shore A)
  - bandage plein en caoutchouc élastique (60 Shore A)
  - bandage en polyuréthane (80 Shore A)
- Roulement de roue : roulement à billes ou roulement lisse
- Pour d'autres appareils et des solutions spéciales : contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires



Roulette fixe à tige filetée



Roulette fixe à platine supérieure rectangulaire



Roulette pivotante à roulement à billes



Roulette pivotante à roulement lisse

Pour en savoir plus : [www.manner.fi](http://www.manner.fi)



Oy Mannerin Konepaja Ab, B.P. 3, FI-10901 Hanko, Finlande  
 Téléphone +358 19 222 001, Téléfax +358 19 248 2000  
 Courrier électronique : [manner@manner.fi](mailto:manner@manner.fi), Internet [www.manner.fi](http://www.manner.fi)



Smart Moves on Manner Castors